


Vantuz tutucu ESH-HB-6-G

Ürün numarası: 189212

FESTO

Yükseklik dengeleyicisiz, vakum bağlantısı yandan.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Hacim	7,25 cm ³
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı yanda
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükklük 6
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	271 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Vantuz bağlantısı	M20x2
Vakum bağlantısı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tutucu	Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alışımlı çelik