

Vantuz tutucu ESH-HC-3-PK

Ürün numarası: 189218

FESTO

Yükseklik dengeleyicili, vakum bağlantısı üstten, vantuz tutucunun bağlantısı ortadaki altkõşe somun ile.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	6 mm
Hacim	0,789 cm ³
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte Yükseklik dengeleyicili
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükük 3
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	32 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Vantuz bağlantısı	M4
Vakum bağlantısı	PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR Çelik
Malzeme, tutucu	Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alışımlı çelik