

# Valf adası

## VIFB-04-D-1-B


Ürün numarası: 18923

FESTO

Tip 04-A, Fieldbus bağlantılı, Büyüklük 1.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu 5/2 iki durumlu 5/3 basınçlı 5/3 egsoz 5/3 kapalı
Standart nominal debi	1.200 ... 2.600 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Elektriksel bağlantı	Fieldbus Entegre edilmiş kontrolör
Valf yerlerinin max. sayısı	16
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Egzost hava fonksiyonu	kısılabılır
Tetikleme şekli	elektriksel
Valf adası tipi	04
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Pilot basıncı beslemesi	harici dahili
Valf adası yapısı	modüler ve genişletilebilir
Pilot basıncı	2 ... 10 bar
Vakumda kullanılabilir	evet
Nominal çalışma gerilimi AC	110 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C