


# Vantuz tutucu ESH-HDL-6-G

Ürün numarası: 189252

FESTO

Uzun yükseklik dengeleyici ile, vakum bağlantısı yandan, vantuz tutucunun bağlantısı ortadaki iki altköşe somun ile.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	40 mm
Hacim	16,968 cm <sup>3</sup>
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı yanda Yükseklik dengeleyicili
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölç 6
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	560 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Vantuz bağlantısı	M20x2
Vakum bağlantısı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tutucu	Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alışımlı çelik