


Vantuz tutucu ESH-HE-4-G1/8

Ürün numarası: 189256

FESTO

Yükseklik dengeleyicisi yok, direkt vidalamak için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4 mm
Hacim	0,289 cm ³
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölçü 4
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	11 g
Bağlantı şekli	erkek dişli Vakum portu üzerinden
Vantuz bağlantısı	M6
Vakum bağlantısı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	İşlenmiş alüminyum alışımlı NBR POM Çelik
Malzeme, tutucu	İslah çeliği