

Vantuz tutucu ESH-HF-1-M10X1

Ürün numarası: 189260

FESTO

Yükseklik dengeleyicili, direkt vidalamak için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	2,6 mm
Nominal genişlik	2 mm
Hacim	0,108 cm ³
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte Yükseklik dengeleyicili
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükük 1
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	14 g
Bağlantı şekli	erkek dişli Vakum portu üzerinden
Vantuz bağlantısı	Çap 3 mm
Vakum bağlantısı	M10x1
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR POM
Malzeme, tutucu	İslah çeliği