

Vantuz tutucu ESH-HF-2-M10X1

Ürün numarası: 189261

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	2.6 mm
Nominal genişlik	2 mm
Hacim	0.09 cm ³
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Üst vakum bağlantısı yükseklik kompanzatorü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 2
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	14 Gram
Montaj türü	Erkek diş ile vakum bağlantısı üzerinden
Vantuz sabitlemesi	Çap 4 mm
Vakum portu	M10x1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR POM
Tutma braketi malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik