

Vantuz ESS-4-SN

Ürün numarası: 189269

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	10 mm
Nominal genişlik	1.2 mm
Vantuz çapı	4 mm
Vantuz hacmi	0.008 cm ³
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	4 Bar
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 1
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	0.46 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	0.5 N
Ürün ağırlığı	0.1 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	Dış çap 3 mm
Renk	siyah
Shore sertliği	50 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR