

Vantuz ESS-8-SS

Ürün numarası: 189281

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	20 mm
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	8 mm
Vantuz hacmi	0.03 cm ³
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	4 Bar
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 2
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-30 °C...180 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	2.3 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	3.5 N
Ürün ağırlığı	0.2 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	İç çap 4 mm
Renk	şeffaf
Shore sertliği	50 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)