


Vantuz ESS-10-SF

Ürün numarası: 189287

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	30 mm
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	10 mm
Vantuz hacmi	0.05 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 3
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...200 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	3.9 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	4.5 N
Ürün ağırlığı	1.5 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M4
Renk	gri
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Vantuz malzemesi	FPM