

Vantuz ESS-40-SNA

Ürün numarası: 189308

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	230 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	40 mm
Vantuz hacmi	1.566 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Özellikler	antistatik
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 4
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
Yüzey direnci	0 Ohm
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	69.6 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	49 N
Ürün ağırlığı	16.3 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M6
Renk	siyah/beyaz nokta
Shore sertliği	50 +/- 5

Özellik	Değer
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı Nikel kaplı pirinç Çelik, galvanizli ve krom kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR