


Vantuz ESS-60-SF

Ürün numarası: 189317

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Min. İş parçası yarıçapı	350 mm
Nominal genişlik	6 mm
Vantuz çapı	60 mm
Vantuz hacmi	3,953 cm ³
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölçü 5
Emme vantuzu şekli	yuvarlak düz
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-10 ... 200 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	166,1 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	117,5 N
Ürün ağırlığı	49 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	M10
Renk	gri
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı Çelik, nikel kaplı Galvanizli ve krom kaplı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	FPM