


Vantuz ESS-60-ES

Ürün numarası: 189356

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Min. İş parçası yarıçapı	120 mm
Nominal genişlik	6 mm
Vantuz çapı	60 mm
Vantuz hacmi	19,77 cm ³
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölçü 5
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, ekstra derin
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-30 ... 180 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	162,5 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	63,5 N
Ürün ağırlığı	48 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	M10
Renk	saydam
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı Çelik, nikel kaplı Galvanizli ve krom kaplı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	VMQ (silikon)