



# Vantuz ESS-10-BS

Ürün numarası: 189376

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	4 mm
Min. İş parçası radyusu	20 mm
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	10 mm
Vantuz hacmi	0,38 cm <sup>3</sup>
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükük 3
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, körükler 1.5 sarım
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-30 ... 180 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	4,7 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	2,5 N
Ürün ağırlığı	1,8 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	M4
Renk	saydam
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	VMQ (silikon)