



Vantuz ESS-30-BS

Ürün numarası: 189384

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	8 mm
Min. İş parçası radyusu	80 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	30 mm
Vantuz hacmi	4,07 cm ³
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükük 4
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, körükler 1.5 sarım
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-30 ... 180 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	26,2 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	16 N
Ürün ağırlığı	9,9 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	M6
Renk	saydam
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Nikel kaplı pirinç Galvanizli ve krom kaplı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	VMQ (silikon)