



Vantuz ESS-50-BN

Ürün numarası: 189390

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	11 mm
Min. iş parçası yarıçapı	150 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	50 mm
Vantuz hacmi	14.23 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 4
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	72.6 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	55.5 N
Ürün ağırlığı	24.7 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M6
Renk	siyah
Shore sertliği	50 +/- 5

Özellik	Değer
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı Nikel kaplı pirinç Çelik, galvanizli ve krom kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR