

Vantuz ESS-10-CN

Ürün numarası: 189398

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Vantuz yükseklik kompanzatorü | 3.3 mm |
| Min. iş parçası yarıçapı | 25 mm |
| Nominal genişlik | 2 mm |
| Vantuz çapı | 10 mm |
| Vantuz hacmi | 0.29 cm ³ |
| Bağlantı konumu | üst |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Vantuz tutucu eşleşmesi | Boyut 3 |
| Vantuz biçimi | 3,5'lu yuvarlak körük |
| Çalışma basıncı | -95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032 |
| Nominal çalışma basıncı | -70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...70 °C |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 3.9 N |
| Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet | 1.5 N |
| Ürün ağırlığı | 1.6 Gram |
| Montaj türü | vakum bağlantısı üzerinden |
| Vakum portu | M4 |
| Renk | siyah |
| Shore sertliği | 50 +/- 5 |
| Vida dişli muylu malzemesi | Nikel kaplı pirinç |

| Özellik | Değer |
|----------------------|-------------|
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Vantuz malzemesi | NBR |