


## Yassı kablo KASI-1,5-Y-100

Ürün numarası: 18940

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	71 Gram
Çalışma gerilimi aralığı DC	75 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	60 V
Akım taşıma kapasitesi	3 A
Kablo uzunluğu	100 m
Koruma türü	IP65 kapalı damarlar ile
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kablo kılıfı malzemesi	Kauçuk bileşiği
Kablo kılıfının rengi	sarı