


# Vantuz ESS-20-CS

Ürün numarası: 189401

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	7 mm
Min. iş parçası yarıçapı	50 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	20 mm
Vantuz hacmi	2.75 cm <sup>3</sup>
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 4
Vantuz biçimi	3,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-30 °C...180 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	8.2 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	7 N
Ürün ağırlığı	6.9 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M6
Renk	şeffaf
Shore sertliği	50 +/- 5

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç Çelik, galvanizli ve krom kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)