


Adresleme cihazı ASI-PRG-ADR

Ürün numarası: 18959
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Fonksiyon tuşlarının sayısı	5
Fieldbus arayüzü, protokol	AS-Interface SPEC 3.0
İzin verilen yük akımı	100 mA
Kısa devre korumalı	evet
Aşırı yüke karşı dayanıklı	Temin edilebilir
Fieldbus arayüzü, pin/kablo sayısı	5
Fieldbus arayüzü, bağlantı tipi	Soket
Fieldbus arayüzü, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu
Gösterge	LCD-Display
Kontrol elemanları	5 tuş Folyo tuş takımı
Ölçüler W x L x H	34 mm x 210 mm x 80 mm
Nominal çalışma gerilimi DC	28 V
Gerilim beslemesi	Lityum pil
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	610 g
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş