


Susturucu UOS-1-LF

Ürün numarası: 1901207

FESTO

MS6-SV basınç oluşturan egsoz valfiyle bağlantılı kullanım için
(güvenlik valfi)



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık elemanı olmadan
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Açık susturucu
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basıncı seviyesi	75 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Bağlantı şekli	erkek dişli
Ürün ağırlığı	157,9 g
Pnömatik bağlantı	G1
Malzeme, susturucu parçası	PE
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	işlenmiş alüminyum alışımlı