


# L diřli baęlantı QSLV-1/2-5/8-U

Ürün numarası: 190752

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diř.



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	8 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	L řekli
Tank büyükükü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	30 Nm
Ürün aęırlığı	109 g
Baęlantı řekli	Altıgen köşeli baęlantı vidası
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř ölçüsü 1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 2	5/8" hortum diř çapı için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	14 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	grİ
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik