


## Çek valf HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Ürün numarası: 190857

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-5/32
Pnömatik bağlantı 2	10-32 UNF-2A
Montaj türü	vidalanabilir
Standart anma debisi	145 l/min
Çalışma basıncı	-1 Bar...10 Bar
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Pirinç
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Min. fark basıncı açma	0.1 Bar
Min. fark basıncı kapama	0.2 Bar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün ağırlığı	7.2 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu