



# Fark basıncı regülasyon valfi LRL-3/8-NPT-QS-3/8-U

Ürün numarası: 190900  
Üretimden kalkacak ürün

Manometresiz, erkek dişli ve QS fiş konnektörlü  
İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için  
destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Fark basıncı sabit
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	QS-3/8
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Besleme basıncı 1 MPa	0 ... 0,9 MPa
Giriş basıncı	0 ... 9 bar
Besleme basıncı 1 psi	0 ... 130,5 psi
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	72 g
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun