


Vakum vantuzu ESV-20-SS

Ürün numarası: 190981

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz çapı	20 mm
Vantuz hacmi	0,318 cm ³
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Emme vantuzu şekli	yuvarlak düz
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-30 ... 180 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	16,3 N
Ürün ağırlığı	1,6 g
Renk	saydam
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	VMQ (silikon)