

Vakum vantuzu ESV-80-EF

Ürün numarası: 191046

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Min. iş parçası yarıçapı | 160 mm |
| Vantuz çapı | 80 mm |
| Vantuz hacmi | 44.18 cm ³ |
| Bağlantı konumu | üst |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Vantuz biçimi | yuvarlak, ekstra derin |
| Çalışma basıncı | -95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032 |
| Nominal çalışma basıncı | -70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...200 °C |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 275 N |
| Ürün ağırlığı | 41 Gram |
| Renk | gri |
| Shore sertliği | 60 +/- 5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Vantuz malzemesi | FPM |