


Vakum vantuzu ESV-40-BU

Ürün numarası: 191061

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	9.5 mm
Min. iş parçası yarıçapı	90 mm
Vantuz çapı	40 mm
Vantuz hacmi	11.699 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	52.3 N
Ürün ağırlığı	9.8 Gram
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	PUR