



# Vakum vantuzu ESV-50-CS

Ürün numarası: 191078

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Vantuz yükseklik kompanzatorü            | 17,5 mm  |
| Min. İş parçası radyusu                  | 180 mm   |
| Vantuz çapı                              | 50 mm  |
| Vantuz hacmi                             | 38,92 cm <sup>3</sup>                              |
| Bağlantının yönü                         | üstte  |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                                   |
| Emme vantuzu şekli                       | Yuvarlak, körukler 3.5 sarım                       |
| Mpa işletim basıncı                      | -95 ... 0 kPa                                      |
| Çalışma basıncı                          | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi               |
| Nominal çalışma basıncı                  | -70 kPa<br>-0,7 bar                                |
| Nominal çalışma basıncı (psi)            | -10,15 psi   |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-] |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364 Zon III                                  |
| Gıdalar için güvenli                     | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın              |
| Çevre sıcaklığı                          | -30 ... 180 °C                                     |
| Nominal işletme basıncında tutma kuvveti | 63,4 N   |
| Ürün ağırlığı                            | 21,3 g   |
| Renk                                     | saydam   |
| Shore sertliği                           | 50 +/- 5   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                       |
| Malzeme, vantuz                          | VMQ (silikon)                                      |