



# Yuvarlak kesitli silindir

## ESEU-8-10-P-A

Ürün numarası: 191127

FESTO

Arka kapak dişli mafsallı ve eklem bağlantılı.  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	8 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	2 ... 6 bar
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	0 ... 80 °C
6 bar' da teorik itme kuvveti	24,6 N
0 mm strokda hareket eden kütle	4,3 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	2,3 g
0 mm strokda ana ağırlık	14,4 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik