


# Arayüz CAMC-F-EP

Ürün numarası: 1911917

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 95 yoğuşmayan
Koruma türü	IP20 monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	75 Gram
Montaj türü	CMMP-AS...-M3 için eklenti modülü
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Montaj konumu	herhangi bir
Protokol	EtherNet/IP
İletişim profili	FHPP
Baud hızı	10/100 Mbit/s (tam/yarım)
Topolojiler	Yıldız Halka Hat
Ortam yedekliliği	DLR
IP adresi ataması	FCT DHCP BOOTP DIP şalteri
Fieldbus arayüzü	2x soket RJ45
Minimum çevrim süresi	1 ms
LED göstergeler	Ethernet iletişim etkinliği Ethernet hattı denetimi Modül durumu Ağ durumu
Yapılandırma desteği	EDS
Parametrelendirme	FCT
İlave fonksiyonlar	Adres Çakışma Tespiti (ACD) Entegre anahtar