


Darbe Emici YSRW-16-26

Ürün numarası: 191197

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Strok	26 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 saniye
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	26 mm
Maks. durdurma kuvveti	2000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	35 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	68000 j
Maks. artık enerji	0.16 j
Geri getirme kuvveti	6 N
Min. itme kuvveti	60 N
Ürün ağırlığı	190 Gram
Kütle aralığı	50 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik