


# Vakum filtresi

## ESF-4A

Ürün numarası: 191203

FESTO



### Bilgi sayfası

| Özellik  | Değer  |
|--|--|
| Montaj pozisyonu                                   | istenildiği gibi                                   |
| Filtreasyon derecesi                               | 10 µm  |
| Çalışma basıncı                                    | -0,95 ... 4 bar                                    |
| Vakumda debi = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi) | 260 l/min  |
| Kullanım havası                                    | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK            | 1 - Düşük paslanma                                 |
| PWIS uygunluğu                                     | VDMA24364-A1-L                                     |
| Çevre sıcaklığı                                    | 0 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                                      | 19 g   |
| Bağlantı şekli                                     | erkek dişli<br>Vakum portu üzerinden               |
| Pnömatik bağlantı                                  | M6   |
| Vakum bağlantısı                                   | M6   |
| Malzeme hakkında not                               | RoHS'a uygun                                       |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları                   | NBR  |
| Malzeme, filtre                                    | PVF  |
| Malzeme, muhafaza                                  | Alüminyum<br>Nikel kaplı pirinç                    |