

Açı kompanzatorü ESWA-3

Ürün numarası: 191205

FESTO

Rulmanlı eklem, dönme açısı 15°



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Açı dengelemesi +/-	15 deg
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Bilyalı mafsallık
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölçü 3
Çalışma basıncı	-0,95 ... 4 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	9 g
Bağlantı şekli	erkek dişli
Vantuz bağlantısı	M4
Pnömatik bağlantı	M4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum Nikel kaplı pirinç