

Iřıklı conta MF-LD-230AC

Ürün numarası: 19144

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Ürün ağırlığı	1.6 Gram
Elektrik bağlantısı	B formu kare tasarım MSF
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Aşırı gerilim direnci	4 kV
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Nominal güç ışıklı sızdırmazlık elemanı	0.33 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlenme derecesi	3
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)
Renk	şeffaf