

# Kılavuz birim FEN-25- -GF

Ürün numarası: 19170

FESTO

kayar yataklı, dönmeye karşı koruma sağlar, yüksek hassasiyette kılavuzluk sağlar.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	25
Strok	2 ... 250 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Kaymalı yatak
Tasarım yapısı	Yatak
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yer değiştirme kuvveti	15 N
10 mm strok başına düşen ek kütle	12 g
0 mm strokda ana ağırlık	866 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	12 g
0 mm stroklu hareketli kütlenin ağırlık merkezi	42 mm
10 mm strok başına hareketli kütlenin ağırlık merkezi için ek tolerans	4,7 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	Yüksek alışimli çelik
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı