


Fiş

SEA-5GS-11-DUO

Ürün numarası: 192010

FESTO

Valf adaları için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Bağlantı şekli	dişli burçlu
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	24 g
Elektriksel bağlantı	5-pinli Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre M12x1 Düz erkek soket / Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 60 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 60 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	1,5 kV
Kablo bağlantısı	Pg11
İzin verilen kablo çapı	2 x 2.5 - 2.9 mm veya 2 x 5 mm
Bağlantı kesidi	0,14 ... 0,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-40 ... 85 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, rakor somunu	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç Beyaz bronz kaplı