

# Basınç regülatörü LR-1/4-D-I-MINI



Ürün numarası: 192300

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Yükseltmiş geri egzost, çalışma basıncı 12 bar a kadar.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Mini
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı membranlı regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1 ... 16 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,2 bar
Standart nominal debi	1.500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	350 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Çinko pres döküm
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm