

Şartlandırıcı FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A

Ürün numarası: 192427

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın



Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, max. çıkış basıncı 7 bar, 40 µm filtre, metal korumalı kavanoz.

Otomatik su boşaltmalı. Manometresiz. Direkt kumandalı regülatör ile.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Maxi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometresiz filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	43 cm ³
Filtreasyon derecesi	40 µm
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	G1/4 için hazırlanmış
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,4 bar
Standart nominal debi	4.500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.600 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC