

Filtre

LF-D-MINI-A



Ürün numarası: 192554

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Dişli bağlantı pleytsiz. Filtreleme derecesi 40 µm, kavanoz korumalı ve otomatik su tahliyesi.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Mini
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	22 cm ³
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	250 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı pleyti
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC