

Filtre

LF-D-5M-MIDI



Ürün numarası: 192558

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Diş bağlantısı pleytleri yok, FRB bağlantı civataları ile. Filtreleme hassasiyeti 5 µm, korumalı kavanoz ve manuel su tahliyesi ile.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Midi
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	43 cm ³
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::9] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	700 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı pleyti
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC