


Yağlayıcı LOE-D-MINI

Ürün numarası: 192575

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yağ dolum miktarı	45 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	0 Bar...16 Bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı	3 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	270 Gram
Montaj türü	aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kabuk malzemesi	PC