

# Şartlandırıcı FRC-1/4-D-7-O-MIDI

Ürün numarası: 192633



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, max. çıkış basıncı 7 bar, 40 µm filtre, metal korumalı kavanoz.

Manuel su boşaltmalı. Manometresiz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyükük                                  | Midi   |
| Seri                                     | D  |
| Tetikleme güvenliği                      | Kilitli döner düğme  |
| Montaj pozisyonu                         | dikey +/- 5°   |
| Su boşaltma                              | manuel, döner  |
| Tasarım yapısı                           | Manometresiz filtre-regülatör<br>oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı                | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Filttrasyon derecesi                     | 40 µm  |
| Kavanoz koruması                         | Metal korumalı kavanoz   |
| Basınç göstergesi                        | G1/4 için hazırlanmış  |
| Çalışma basıncı                          | 1 ... 16 bar   |
| Basınç ayar aralığı                      | 0,5 ... 7 bar  |
| Max. Basınç histeresis değeri            | 0,2 bar  |
| Standart nominal debi                    | 1.700 l/min  |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9]<br>Asal gazlar           |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)               |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı        | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:-]<br>Asal gazlar           |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -10 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 1.440 g  |
| Bağlantı şekli                           | Hat döşeme<br>Aksesuarlı   |
| Pnömatik bağlantı 1                      | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 2                      | G1/4   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, muhafaza                        | Çinko pres döküm   |
| Malzeme, çanak                           | PC   |