

Priz MSSD-EB-S-M14

Ürün numarası: 192745

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	10
Montaj türü	merkezi vidalı M2,5 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	17 Gram
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu Soket C formu
Kablo çapı	4 mm...6 mm
İletkenin nominal kesiti	0.25 000013...0.5 000013
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah