


# Soket MSSD-F-S-M16

Ürün numarası: 192746

FESTO

[Elektriksel kırlangıç kuyruğu bağlantısı ile](#)



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	10
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	35 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli Soket Bağlantı şeması, şekil B, EN 175301 803 uyarınca
Kablo çapı	5,5 ... 8 mm
İletken- ve nominal kesit	0,5 ... 1 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP67 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah