

Priz MSSD-C-S-M16

Ürün numarası: 192748

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	10
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	38 Gram
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu Soket A formu
Kablo çapı	5.5 mm...8 mm
İletkenin nominal kesiti	0.5 000013...1 000013
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah