


# Tek yönlü akış kontrol valfleri GRLZ-M5-QS-6-D

Ürün numarası: 193155

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Besleme havası tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	M5
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	115 l/min
Blokaj yönünde standart anma debisi	70 l/min...110 l/min
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.2 Bar...10 Bar
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	170 l/min
Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi	160 l/min...200 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	0.8 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	13 Gram
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gevşetme halkası malzemesi	POM

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm kromatlanmış