



# Basınç yükselticisi DPA-63-16

Ürün numarası: 193392

FESTO

yüksek basınçlar üretmek için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Piston çapı	63 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Çift pistonlu basınç yükseltici
Basınç göstergesi	G1/8 için hazırlanmış
Çıkış basıncı 2	4 ... 16 bar
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Basınç ayar aralığı	4 ... 16 bar
Giriş basıncı	2 ... 10 bar
Basınç kontrol aralığına ilişkin not	Maksimum düzeyde gerilmiş regülatör yayında maksimum çıkış basıncı %40 kadar aşılabilir.
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	6.000 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun