

Otomatik / disli L-tipi rakor

QSL-F-G1/8-4

Ürün numarası: 193418

FESTO

360° dönebilir, dışı altıgen erkek dış.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	3 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Gıda güvenliği	Üretici beyanına göre
Çevre sıcaklığı	0 ... 150 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Max. Sıkma torku	10 Nm
Ürün ağırlığı	17,6 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 4 mm hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç Krom ve nikel kaplı
Dış sızdırmazlığı için malzeme bilgisi	FPM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	FPM