



# Vakum jeneratörü VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-R02

Ürün numarası: 193495

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik  | Değer  |
|--|--|
| Laval nozulun nominal genişliği                | 2 mm   |
| Izgara ölçüsü                                  | 24 mm  |
| Susturucu yapı şekli                           | Açık   |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir                                   |
| Ejektör karakteristiği                         | yüksek vakum Standart                          |
| Entegre işlev                                  | Susturucu açık                                 |
| Tasarım  | T şekli  |
| Maks. emiş debisi için çalışma basıncı         | 2 Bar  |
| Çalışma basıncı                                | 1 Bar...8 Bar                                  |
| Maks. vakum için çalışma basıncı               | 3.5 Bar  |
| Maks. vakum                                    | 92 %   |
| Nominal çalışma basıncı                        | 6 Bar  |
| Atmosfere karşı maks. emiş debisi              | 98 l/min                                       |
| Nominal çalışma basıncında hava verme süresi   | 0.2 saniye                                     |
| İşletim ortamı                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not          | Yağlı işletim mümkün değil                     |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 1 - korozyona düşük maruziyet                  |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364 Zone III                             |
| Akışkan sıcaklığı                              | 0 °C...60 °C                                   |
| Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi | 63 000007                                      |
| Ortam sıcaklığı                                | 0 °C...60 °C                                   |
| Maks. sıkma torku                              | 0.8 Nm   |
| Ürün ağırlığı                                  | 182 Gram                                       |
| Montaj türü                                    | geçiş deliği ile aksesuarlarla                 |
| Pnömatik bağlantı 1                            | QS-10  |
| Pnömatik bağlantı 3                            | Susturucu açık                                 |
| Vakum portu                                    | QS-12  |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu                                    |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi              | NBR  |
| Alıcı nozul malzemesi                          | POM  |

| <b>Özellik</b>             | <b>Değer</b>                                    |
|----------------------------|---|
| Gövde malzemesi            | POM takviyeli                                   |
| Susturucu malzemesi        | Alüminyum pres döküm<br>POM<br>Poliüretan köpük |
| Jet nozulu malzemesi       | Dövme alüminyum alaşım                          |
| Bağlantı elemanı malzemesi | Pirinç<br>nikel kaplı                           |