


Vakum jeneratörü VN-07-M-I3-PQ2-VT2

Ürün numarası: 193556

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	0.7 mm
Izgara ölçüsü	13 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek vakum Hızada
Tasarım	Düz form
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı	7 Bar
Çalışma basıncı	1 Bar...8 Bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	5.8 Bar
Maks. vakum	86 %
Nominal çalışma basıncı	6 Bar
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	13.5 l/min
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi	2 saniye
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	12 Gram
Montaj türü	Hat kurulumu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 3	toplanmadı
Vakum portu	Otomatik rakor QS-6
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	POM
Gövde malzemesi	POM takviyeli
Jet nozulu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Bağlantı elemanı malzemesi	Pirinç nikel kaplı